



## Digitale Messuhr Bluetooth, Messbereich: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer

404301 25

GTIN

Artikelklasse

40N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld und zusätzlicher Analog Anzeige. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolutes System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Zählrichtungsumkehr.

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und IOS.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.

### Technische Beschreibung

Fehlergrenze

0,0016 mm

Messkraft	0,65 - 1,15 N
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Gehäuse-Ø	59,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	25 mm
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Serie	HCT
Ablesung umschaltbar	0,0001 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Kalibrierung	C1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

## Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 25 mm	434212 25
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 12,5 mm	434212 12,5
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10

Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2

Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3