



Digitale Messuhr Bluetooth, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer

404301 12,5

GTIN

Artikelklasse

40N

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld und zusätzlicher Analog Anzeige. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolute System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Zählrichtungsumkehr.

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und IOS.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.

Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar

0,0001 mm

Gehäuse-Ø	59,5 mm
Kalibrierung	C1
Serie	HCT
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,0012 mm
IP-Schutzart	IP 54
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messkraft	0,65 - 0,9 N
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5

Zubehör

Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 25 mm	434212 25
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2

Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 12,5 mm	434212 12,5
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2

Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20