



Digitale Messuhr Bluetooth, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Artikelklasse	40N

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld und zusätzlicher Analog Anzeige. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolute System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Zählrichtungsumkehr.

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und IOS.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
--	---------------

Dicke des Gehäuses	32,9 mm
IP-Schutzart	IP 54
Gehäuse-Ø	59,5 mm
Messkraft	0,65 - 0,9 N
Messbereich	12,5 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Fehlergrenze	0,003 mm
Serie	HCT
Kalibrierung	C1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 25 mm	434212 25
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2

Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 12,5 mm	434212 12,5
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100

Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2