

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A10K STFCR/L11
Gesamtlänge L	125 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz $L_3$	6,2 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Kopflänge $L_1$	22 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange