

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	31 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9,2 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A16Q STFCR/L11
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Serie	Master Turn
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange