

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	24,3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	140 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Serie	Master Turn
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A12L STFCR/L11
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7,2 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange