

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A20R STFCR/L11
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L_3	11,1 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Kopflänge L_1	36 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Schaft-Ø D_s	20 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange