



Video-Endoskop ohne Sonde, Typ: F1100



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 492923 F1100 |
| GTIN | 4062406684471 |
| Artikelklasse | 42L |

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Video-Endoskop mit großem, detailgetreuem LCD-Display und umfangreichen Funktionen. Die Sonnenschutzblende bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sonneneinstrahlung. Durch zwei Handgriffe kann das Gerät sicher gehalten werden. Das Grundgerät ist kompatibel zu allen HOLEX Endoskop-Sonden Nr. 492932 – 492944.

- **Grundgerät mit 7 Zoll LCD-Display (Bildausschnitt 6 Zoll).**
- **Zoommodus; digitaler Zoom in 3 Stufen: 1,5x, 2x und 5x.**
- **Bild- und Videoaufnahme speicherbar.**
- **USB- und AV-Ausgang. Durch den integrierten USB- und AV-Ausgang können Sie Ihre Bilder und Videos an einen PC übertragen.**
- **Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit 5 Std. Laufzeit.**
- **180°-Bildrotation bzw. Spiegelung.**

Vorteil:

- **Intuitiv bedienbares Touch-Display mit Vollbildanzeige.**
- **Äußerst robust und bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.**
- **Sehr großer Bildausschnitt von 6 Zoll.**
- **Bildausschnitt mit Adapter teilbar zur parallelen Darstellung von 0° und 90° Sicht bei Verwendung einer Sonde Ø 6 mm.**
- **Kommentiermöglichkeit durch Tonaufnahme. Durch das eingebaute Mikrofon kann bei Videobetrieb die Aufnahme während der Inspektion kommentiert werden. Dadurch entfällt ein umständliches Erstellen und Zusammenfassen von Notizen.**

- **Hinzufügen von Notizen bei Bildern möglich.**
- **Vergleich von gespeicherten Bildern mit Live-Bildern.**
- **Gewählte Einstellungen werden übersichtlich direkt auf dem Display angezeigt.**

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer, SD-Speicherkarte, Netzteil (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset. **Ohne Sonde.**

Sonderzubehör:

Endoskop-Sonden Nr. 492932 – 492944.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Aufnahmeformat | JPEG / AVI (30fps) |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| IP-Schutzart | IP 55 |
| fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 mm |
| Displaygröße | 7 Zoll |
| Displayauflösung | 640×480 px |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzeige | Touchscreen |
| Produktart | Endoskop |

Zubehör

| | |
|------------------------|--------|
| Lithium-Ionen-Akku Typ | 492918 |
|------------------------|--------|