

Garant**VDGT 11T210 FN, HU7810, Typ: ALU**

Bestelldaten

Bestellnummer	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen – extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

Hinweis:

$a_{p\max} = 3 \text{ mm}$ für Schruppen mit $a_e = 1 \times D$.

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Typ	ALU
Vorschub f_z	0,17 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VDGT 11T210 FN
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1900 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		