



Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 400



Bestelldaten

Bestellnummer	313315 400
GTIN	4062406699154
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Ungestuft, zum Ausdrehen individueller Spann-Ø. **Gefräste** Auflagefläche, **unbrüniert**.

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.**

Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Für Spannvorgänge von unregelmäßig geformten oder bereits bearbeiteten Werkstücken, die nicht beschädigt werden dürfen. Die Backen werden dazu entsprechend der Werkstückform ausgearbeitet.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Gr. 400 passt auch auf Futtergröße 500.

Aufsatzbacken aus Alu, **auf Anfrage**.

Technische Beschreibung

Länge L	180 mm
Nutenbreite D	18 mm
Breite B	50 mm
Höhe H	73 mm
für Futter-Typ	400 mm
Bohrungsabstand b	60 mm
Steglänge A	30 mm
passend zu Farbcode	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
passend zu Farbcode	Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter-Backen