

Garant
Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF, TiN, Ø×Breite js16: 50X36 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Artikelklasse	11U

Beschreibung
Ausführung:
Hinterschliffenes Profil.
Schruppschlichtfräser mit flachen Zahnköpfen.

Hinweis:
 f_z für $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Bohrungs-Ø H7: 22 mm

Zähnezahl Z: 6

 Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	6
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Bohrungs-Ø H7	22 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Gesamthöhe	36 mm

Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NF
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	27 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser