

Garant
Radiusfräser, Weldonschaft, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	216825 1
GTIN	4062406706418
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Zur Herstellung von konvexen Radien an Bauteilen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich besonders für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: nein

Radiusfräsen: vorwärts

Anzahl Schneiden Z: 2

Schaft-Ø D_s: 20 mm

maximaler Ø: 22 mm

Auskraglänge L₁: 35 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 120 mm

minimaler Radius: 1 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
Auskraglänge L ₁	35 mm
Wendeplattenschraube	219879 1 (TX15; 3Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein
passende Wendschneidplatte	216841 1 - 2,5
maximaler Radius	2,5 mm

minimaler Radius	1 mm
maximaler Ø	22 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Radiusfräsen	vorwärts
Schaftausführung	Weldonschaft
Werkzeugaustausch	PowerCard

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15