

**Garant****Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	294500 25
GTIN	4062406706548
Artikelklasse	21T

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

**Verwendung:**

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

**Passend für:**

Radien-Wendeschneidplatten Nr. 294510 und 216841.

**Hinweis:**

$D_{min}$  entspricht dem kleinstmöglichen Bauteil-Innendurchmesser, um eine Kollision zu vermeiden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	150 mm
Wendeplattenschraube	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
passende Wendeschneidplatte	294510
b	25 mm
Radiusfräsen	vorwärts
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

211750 3,0

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil  
TX15

675155 TX15