

**Garant**
**Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF, TiN, Ø×Breite js16: 63X40 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	182520 63X40
GTIN	4045197096982
Artikelklasse	11U

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Hinterschliffenes Profil.**
**Schruppschlichtfräser** mit flachen Zahnköpfen.

**Hinweis:**
 $f_z$  für  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Bohrungs-Ø H7: 27 mm

Zähnezahl Z: 8

 Vorschub  $f_z$  für Besäumen in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø H7	27 mm
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Zähnezahl Z	8
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Gesamthöhe	40 mm

Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NF
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	27 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser