

**Mitutoyo****Innen-Feinmessgerät mit Messuhr, Messbereich: 50-150mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 435203 50-150 |
| GTIN          | 4946368854908 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Selbstzentrierendes Innen-Messgerät mit Dreipunktauflage. Gerätehalter und Messuhr mattverchromt. Messuhr durch Kunststoffgehäuse stoßgeschützt. Gerätehalter durch Handschutz temperaturstabilisiert. Durch verschieden lange, auswechselbare Messbolzen und Zwischenringe wird das Messgerät auf den Bohrungs- $\varnothing$  eingestellt.

Messbolzen mit HM-Tastkugel.

**Verwendung:**

Vergleichsmessgerät zur Kontrolle von Bohrungen auf  $\varnothing$ -Genauigkeit, Zylindrizität und Rundheit.

**Lieferumfang:**

Inklusive Messuhr Nr. 432051 Gr.10/58 mit 1/100-mm-Ablesung.

**Technische Beschreibung**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Messtiefe                       | 150 mm      |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 $\mu$ m |
| Zentrierteller Breite           | 38 mm       |
| Anzahl Messbolzen               | 11          |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Messbereich  | 50 - 150 mm                 |
| Norm         | Werksnorm                   |
| Verpackung   | stabile Box                 |
| Kalibrierung | C1                          |
| Kalibrierung | C4                          |
| Produktart   | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |

### Dienstleistungen

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001<br>maximale Messspanne 10 mm         | 023000 10   |
| Kalibrierung Innen-Feinmessgerät (Bauform B + C)<br>maximaler Messbereich 160 mm               | 023210 160  |
| DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 /<br>0,001 maximale Messspanne 12,5 mm | 023010 12,5 |

### Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 3 mm                  | 435230 3     |
| Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 2 mm                  | 435230 2     |
| Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 1 mm                  | 435230 1     |
| Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 0,5 mm                | 435230 0,5   |
| Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte 1 Stück Typ<br>35-90 | 439914 35-90 |
| Verlängerung (50 mm)  | 435210       |