

Garant
**Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 8/05mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Gesamtlänge L	80 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
Mittenversatz L_3	3 mm
Kopflänge L_1	15 mm
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Plattengröße	5 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
ISO-Code Halter	A08F SVOCR/L05
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange