

Garant**Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	140 Grad
Kopflänge L_1	15 mm
Gesamtlänge L	80 mm
ISO-Code Halter	A08F SVOCR/L05
Mittenversatz L_3	3 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange