

Garant
**Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	140 Grad
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A16M SVOCR/L11
Kopflänge L ₁	35 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange