

Garant
Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
Mittenversatz L_3	6,5 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L_2	11 mm
ISO-Code Halter	A12L SVOCR/L07
Kopflänge L_1	24 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange