

Garant
**Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	19 mm
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaft-Ø D _s	20 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
ISO-Code Halter	A20Q SVOCR/L11
Kopflänge L ₁	40 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange