

**Garant****Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Einstellwinkel $\kappa$	140 Grad
Mittenversatz $L_3$	5,5 mm
Kopflänge $L_1$	22 mm
Gesamtlänge $L$	100 mm
ISO-Code Halter	A10H SVOCR/L07
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange