

Garant
**Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 12/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	140 mm
Kopflänge L ₁	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	6,5 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
ISO-Code Halter	A12L SVOCR/L07
Spannhöhe L ₂	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Einstellwinkel κ	140 Grad
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange