

Garant
**Stahl-Bohrstange A... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-
Ø / Plattengröße: 10/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L ₂	9 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	5,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
ISO-Code Halter	A10H SVOCR/L07
Schaft-Ø D _s	10 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange