

Garant
Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaft-Ø D_s	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	24 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Spannhöhe L_2	19 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20Q SVOCR/L11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange