

Garant**Stahl-Bohrstange A... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	A16M SVOCR/L11
Einstellwinkel κ	140 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D_s	16 mm
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Kopflänge L_1	35 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange