

Garant
HM-Bohrstange E... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E10H SVOCR/L07
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L ₂	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Mittenversatz L ₃	5,5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange