

**Garant**
**HM-Bohrstange E... SVOCR, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8 mm
Einstellwinkel $\kappa$	140 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Mittenversatz $L_3$	3 mm
Spannhöhe $L_2$	7,5 mm
Kopflänge $L_1$	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
ISO-Code Halter	E08F SVOCR/L05
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange