

Garant
HM-Bohrstange E... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	5,5 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	E10H SVOCR/L07
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange