

Garant**HM-Bohrstange E... SVOCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	3 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Kopflänge L_1	26 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Einstellwinkel κ	140 Grad
Plattengröße	5 mm
ISO-Code Halter	E08F SVOCR/L05
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange