

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	6,2 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A10K STFCR/L11
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L_1	22 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange