

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	90 Grad
Mittenversatz L_3	7,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L_2	11 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Serie	Master Turn
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge L	140 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Kopflänge L_1	24,3 mm
ISO-Code Halter	A12L STFCCR/L11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange