

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	9,2 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A16Q STFCR/L11
Kopflänge L ₁	31 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange