

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBR, für
Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
Kopflänge L_1	31 mm
Gesamtlänge L	180 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	A16Q SVUBR/L11
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Serie	Master Turn
Spannhöhe L_2	15 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange