

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBR, für
Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	31 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L_2	23 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Serie	Master Turn
ISO-Code Halter	A25R SVUBR/L16
Mittenversatz L_3	17 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange