

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260933 20/11 |
| GTIN | 4062406711054 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Gesamtlänge L | 200 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Schaft-Ø D_s | 20 mm |
| ISO-Code Halter | A20R STFCR/L11 |
| Mittenversatz L_3 | 11,1 mm |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. |
| Serie | Master Turn |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 22 mm |
| Kopflänge L_1 | 36 mm |
| Spannhöhe L_2 | 18 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |