

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBR, für  
Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A20R SVUBR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Serie	Master Turn
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange