

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBL, für
Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A16Q SVUBR/L11
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Mittenversatz L_3	11 mm
Serie	Master Turn
Kopflänge L_1	31 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange