

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBL, für
Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
ISO-Code Halter	A20R SVUBR/L11
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaft-Ø D _s	20 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange