

Garant
Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	18 mm
Serie	Master Turn
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SVUCR/L11
Kopflänge L ₁	36 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange