

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCL, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Serie	Master Turn
Mittenversatz L ₃	17 mm
Gesamtlänge L	200 mm
ISO-Code Halter	A25R SVUCR/L16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L ₂	23 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange