

**Garant**
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUCR, für  
Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261318 20/11  |
| GTIN          | 4062406711320 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ISO-Code Halter             | A20R SVUCR/L11 |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 24 mm          |
| Serie                       | Master Turn    |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 93 Grad        |
| Plattengröße                | 11 mm          |
| Gesamtlänge L               | 200 mm         |
| Spannhöhe $L_2$             | 18 mm          |
| Schaft-Ø $D_s$              | 20 mm          |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103..    |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 269028 7       |
| Kopflänge $L_1$             | 36 mm          |
| Mittenversatz $L_3$         | 13 mm          |
| Norm                        | DIN 8024       |
| Einsatzart                  | rechts         |
| Innendrehtiefe bis          | 3×D            |
| Innenkühlung                | ja             |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Anwendung  | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange        |