

**Garant****Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	434334 25
GTIN	4062406720148
Artikelklasse	41C

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und **sehr großer** Anzeige mit integrierten dreifarbigem Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolute System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

**Technische Beschreibung**

Messkraft	0,65 – 1,15 N
Einspannschaft-Ø h6	8 mm

Batterietyp	Knopfzelle
Kalibrierung	C1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	0 - 25 mm
Ablesung umschaltbar	0,00005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Gehäuse-Ø	59,5 mm
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Material Gehäuse	Aluminium
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------