

**Garant****Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	434330 12,5
GTIN	4062406720117
Artikelklasse	41C

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und **sehr großer** Anzeige mit integrierten dreifarbigem Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolute System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

**Technische Beschreibung**

Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Kalibrierung	C1

Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Gehäuse-Ø	59,5 mm
Batterietyp	Knopfzelle
IP-Schutzart	IP 54
Messkraft	0,65 – 0,90 N
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 12,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Material Gehäuse	Aluminium
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------