

Garant**Digitale Messuhr HCT Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434336 25
GTIN	4062406720162
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und **sehr großer** Anzeige mit integrierten dreifarbigem Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolute System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.

Ausführung mit **Bluetooth 5.0**. Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Messkraft	0,65 – 1,15 N
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Ablesung umschaltbar	0,00005 Zoll
Gehäuse-Ø	59,5 mm
Serie	HCT
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Batterietyp	Knopfzelle
Messbereich	0 - 25 mm
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Kalibrierung	C1
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Material Gehäuse	Aluminium
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001
maximale Messspanne 30 mm

023000 30

DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 /
0,001 maximale Messspanne 100 mm

023010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032