




PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 4m



Bestelldaten

Bestellnummer	080248 4
GTIN	7391390143907
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Material	PU-Spiralschlauch
maximaler Berstdruck	35 bar
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Farbe	blau
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	12 mm
nutzbare Schlauchlänge	4 m

Produktart

Schlauch

ZubehörNippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080300 1/4

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080276 1/4