



## PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8m



### Bestelldaten

Bestellnummer	080248 8
GTIN	7391390137609
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

#### Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

### Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	8 m
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Farbe	blau
Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar

Produktart

Schlauch

---

**Zubehör**Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080300 1/4

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

080276 1/4