



PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 2m



Bestelldaten

Bestellnummer	080248 2
GTIN	7391390275448
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	2 m
Farbe	blau
maximaler Berstdruck	35 bar
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	12 mm

Material	PU-Spiralschlauch
Produktart	Schlauch

Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080300 1/4
SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080276 1/4