



PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8m



Bestelldaten

Bestellnummer	080249 8
GTIN	7391390305473
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

maximaler Berstdruck	35 bar
Anschluss Stecknippel	1/2 Zoll
Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Anschluss Schnellkupplung	1/2 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	8 m

Schlauch Innen-Ø	11 mm
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Farbe	blau
Produktart	Schlauch

Zubehör

Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080276 1/2
--	------------