



## PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 6m



### Bestelldaten

Bestellnummer	080249 6
GTIN	7391390305459
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

#### Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

### Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	6 m
maximaler Berstdruck	35 bar
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau
Material	PU-Spiralschlauch

Anschluss Stecknippel	1/2 Zoll
Anschluss Schnellkupplung	1/2 Zoll
Schlauch Innen-Ø	11 mm
Produktart	Schlauch

---

## Zubehör

Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080276 1/2
--	------------