



Sicherheits-Blaspistole, mit Rohr „StarTip“ Luftanschluss, Typ: STAR



Bestelldaten

Bestellnummer	080266 STAR
GTIN	7391390475350
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.

Sicherheits-Blaspistole mit **geräuschreduzierter Düse, regulierbarer Durchfluss**. Entspricht dem ISO-Standard B.

Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080300.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	100 - 1100 l/min
Produktart	Pistole

